



## Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

#### Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

### Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Wisselplaatafmeting	10
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub> bij LD geometrie	3,5 mm

Snijkant-Ø $D_c$	40 mm
Aantal snijkanten Z	4
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor $\alpha_{max}$	22,4 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{min}$	63 mm
Raminghoek $\alpha_{max}$	0,92 graden
Helicoïdaal frezen Ø $D_{max}$	78 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------