

Garant**Draaiwisselplaat voorbereken DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
150608/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2539 150608/30
GTIN	4067263092995
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	250862 HB7020
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150608 Soort HB7020

250862 HB7020