

Garant**Draaiwisselplaat voorbereken DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
150608/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2539 150608/50
GTIN	4067263093008
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,55 - 3,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Aantal	50
Inhoud	250862 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150608 Soort HB7020

250862 HB7020