



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 35/2
GTIN	4960664707492
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	150 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Wisselplaatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Schacht- $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Aantal snijkanten Z	2
Snijkant- $\varnothing D_c$	35 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,19 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------