

**Garant****Draaiwisselplaat voorbereken DNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:  
150612/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 3,75 mm
Aantal	50
Inhoud	250864 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7020

250864 HB7020