



Frees voor hoge voedingen MFH Harrier, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222055 40/3
GTIN	4960664707553
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Totale lengte L _{totaal}	112 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	10
Aantal snijkanten Z	3

$\varnothing D_3$	23 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,92 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	22,4 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------