


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:
150612/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 150612/30
GTIN	4067263093152
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	251232 HB7020
Snijdiepte a _p	0,8 - 5,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 150612 Soort HB7020

251232 HB7020