


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:
190616/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 190616/30
GTIN	4067263093190
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,6 - 6,75 mm
Inhoud	251238 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 190616 Soort HB7020

251238 HB7020