



Led-accustaaflamp, Lengte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	081564 300
GTIN	4067263252573
Artikelklasse	02A

Omschrijving

Uitvoering:

Inklapbare en slanke led-accu-werklampen met **drie verlichtingsopties**. Kan in veel toepassingen worden gebruikt dankzij de slanke uitvoering en de twee magneten.

- **Eén spotlight en twee hoofdlampen.**
- **Voorste hoofdlamp dimbaar in 2 lichtniveaus.**
- **180° opvouwbaar.**
- **Ladingsniveau altijd zichtbaar door led-weergave.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Lichtbron	Led-module

Lichtstroom	80 - 300 lm
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 54
Brandduur	3 - 6 h
Aantal inbegrepen accu's	1
Gewicht	98 g
Totale breedte	35 mm
Producttype	Inspectielamp