


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:
120404/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 120404/30
GTIN	4067263093077
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	251222 HB7020
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 4,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 120404 Soort HB7020

251222 HB7020