



## Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 25/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 25/2
GTIN	4960664712458
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

#### Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	35 mm
Opnamedraad M	M12
$\varnothing D_3$	8 mm
Wisselplaatafmeting	10
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..

Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	7,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	2,79 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

---

## Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------