

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken SNMG, HB7020, Grootte / aantal: 190616/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2549 190616/30
GTIN	4067263093336
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251336 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	105 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1,05 - 6,75 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SNMG 190616 Soort HB7020

251336 HB7020