



## Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 80/6
GTIN	4960664707751
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

#### Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
$\varnothing D_3$	56 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	5 mm
Opnameboring- $\varnothing$	27 mm
Wisselplatafmeting	14
geschikte wisselplaat	SOMT..

Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø $D_{min}$	136 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{max}$	158 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	55 mm
Ramplinghoek $\alpha_{max}$	0,38 graden
Instelhoek $\kappa$	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------