

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
160404/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2555 160404/30
GTIN	4067263093398
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Inhoud	251542 HB7020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 4 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

TNMG 160404 Soort HB7020

251542 HB7020