



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 63/6
GTIN	4960664707652
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Wisselplaatschroef	229718 (15IP; 3,5 Nm)
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm

Snijkant-Ø D_c	63 mm
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	1,5 mm
Ø D_3	46 mm
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø D_{\min}	109 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{\max}	124 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	45,4 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,45 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229718
-------------	--------