


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking WNMG, HB7020, Grootte / aantal:
060408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2564 060408/30
GTIN	4067263093558
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	252064 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 2 mm
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

WNMG 060408 Soort HB7020

252064 HB7020