

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
160404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2561 160404/30
GTIN	4067263843757
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	251802 HB7020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	110 - 280 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VNMG 160404 Soort HB7020

251802 HB7020