



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 28/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 28/2
GTIN	4960664712465
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Opnamedraad M	M12
Snijkant- $\varnothing D_c$	28 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	1,5 mm
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
$\varnothing D_3$	11 mm

Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor α_{max}	10,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{min}}$	39 mm
Raminghoek α_{max}	1,98 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\text{max}}$	54 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------