


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking WNMG, HB7020, Grootte / aantal:
080408/30**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2564 080408/30 |
| GTIN | 4067263093596 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 110 - 280 mm/min |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 2,75 mm |
| Voeding f | 0,2 - 0,4 mm/omw, |
| Inhoud | 252070 HB7020 |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

WNMG 080408 Soort HB7020

252070 HB7020