



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 100/6
GTIN	4960664707768
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	100 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
geschikte wisselplaat	SOMT..
Maximale snijdiepte a _{p max}	2 mm
Totale lengte L _{totaal}	63 mm

Wisselplatafmeting	14
Maximale snijdiepte $a_{p,max}$ bij LD geometrie	5 mm
$\varnothing D_3$	76 mm
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	176 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	198 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	75 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,28 graden
Instelhoek κ	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------