



## Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 125/7mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	222065 125/7
GTIN	4960664707782
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

#### Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

### Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT..
Opnameboring-Ø	40 mm
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	5 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	125 mm
Wisselplatafmeting	14
$\varnothing D_3$	101 mm
Aantal snijkanten Z	7
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	226 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	248 mm
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	100 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	0,21 graden
Instelhoek $\kappa$	10 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------