



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 50/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 50/3
GTIN	4960664712588
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkracht en beperkt de vibratieëiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkracht geen probleem.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT..
Aantal snijkanten Z	3
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Ø D ₃	26 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Schacht-Ø D _s h6	42 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm
Wisselplaatafmeting	14
Wisselplaatschroef	229719 (20IP; 4,5 Nm)

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	76 mm
Rampinghoek α_{\max}	0,83 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	25 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229719
-------------	--------