

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CNMG, HBT130, Grootte / aantal:
09T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2573 09T304/50
GTIN	4067263093947
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 135 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Inhoud	250188 HBT130
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 09T304 Soort HBT130

250188 HBT130