



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfreesen. Grote afkoppellengtes bij het duikfreesen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SOMT..
Opnamedraad M	M16
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Totale lengte L _{totaal}	40 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
Wisselplaatafmeting	10
Maximale snijdiepte a _{p max} bij LD geometrie	3,5 mm

Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Ramplinglengte L voor α_{\max}	14,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,43 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------