

**Draaiwisselplaat voorfrezen CNMG, HBT130, Grootte / aantal: 160608/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2576 160608/50
GTIN	4067263094203
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 5,5 mm
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	250220 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 120 mm/min
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160608 Soort HBT130

250220 HBT130