

Garant**Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG, HB7130-2, Grootte / aantal: 150612/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2580 150612/30
GTIN	4067263094418
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 170 mm/min
Inhoud	250864 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,8 - 3,75 mm
Voeding f	0,35 - 0,45 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DNMG 150612 Soort HB7130-2

250864 HB7130-2