

**Draaiwisselplaat voorfrezen DNMG, HBT130, Grootte / aantal: 150612/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2582 150612/50
GTIN	4067263094463
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	250787 HBT130
Snijnsnelheid v <sub>c</sub> Hoofdtoepassing	70 - 120 mm/min
Snijdiepte a <sub>p</sub>	0,8 - 3,75 mm
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MR
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

**Accessoires**

DNMG 150612 Soort HBT130

250787 HBT130