

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160410L/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2541 160410L/30
GTIN	4067263094616
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,65 - 4 mm
Inhoud	251038 HB7020
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 250 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160410L Soort HB7020	251038 HB7020
---------------------------	---------------