

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7130-2, Grootte / aantal:
160410R/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2583 160410R/50
GTIN	4067263094524
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,65 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	85 - 210 mm/min
Aantal	50
Inhoud	251036 HB7130-2
Voeding f	0,25 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160410R Soort HB7130-2	251036 HB7130-2
-----------------------------	-----------------