

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7130-2, Grootte / aantal:
160405L/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2583 160405L/50
GTIN	4067263094500
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	85 - 210 mm/min
Voeding f	0,25 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	251032 HB7130-2
Snijdiepte a_p	0,35 - 4 mm
Aantal	50
ISO-code wisselplaat	KNUX160405
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160405L Soort HB7130-2	251032 HB7130-2
-----------------------------	-----------------