

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7130-2, Grootte / aantal:
160410L/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2583 160410L/50
GTIN	4067263094548
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	251038 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	85 - 210 mm/min
Aantal	50
Snijdiepte a_p	0,65 - 4 mm
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160410L Soort HB7130-2	251038 HB7130-2
-----------------------------	-----------------