

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160410L/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2541 160410L/50
GTIN	4067263094623
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,65 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 250 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251038 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160410L Soort HB7020	251038 HB7020
---------------------------	---------------