

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HBT130, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2588 160408/30
GTIN	4067263094791
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251565 HBT130
Snijdiepte a_p	0,55 - 4 mm
Aantal	30
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TNMG 160408 Soort HBT130

251565 HBT130