

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCMT, HB7020, Grootte / aantal:
09T302/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2620 09T302/30
GTIN	4067263095170
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 3,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260148 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T302 Soort HB7020

260148 HB7020