

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7020, Grootte / aantal:
11T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2624 11T304/50
GTIN	4067263095460
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260462 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T304 Soort HB7020

260462 HB7020