

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7020, Grootte / aantal:
11T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2624 11T308/50
GTIN	4067263095484
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	260464 HB7020
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T308 Soort HB7020

260464 HB7020