


**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT020, Grootte / aantal:  
11T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2627 11T308/50
GTIN	4067263095569
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Inhoud	260508 HBT020
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 240 mm/min
Voeding $f$	0,2 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Aantal	50
Soort	HBT020
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DCMT 11T308 Soort HBT020

260508 HBT020