

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
120408/50**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2628 120408/50 |
| GTIN | 4067263095644 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Inhoud | 260766 HB7020 |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 4,25 mm |
| Aantal | 50 |
| Voeding f | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 130 - 280 mm/min |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

SC.T 120408 Soort HB7020

260766 HB7020