


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCMT, HB7020, Grootte / aantal:
120408/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2628 120408/30
GTIN	4067263095637
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Inhoud	260766 HB7020
Snijdiepte a_p	0,55 - 4,25 mm
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

SC.T 120408 Soort HB7020

260766 HB7020