

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 16T308/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2632 16T308/30 |
| GTIN | 4067263095774 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 130 - 280 mm/min |
| Inhoud | 260988 HB7020 |
| Voeding f | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 4 mm |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

TCMT 16T308 Soort HB7020

260988 HB7020