

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2640 110304/50
GTIN	4067263095989
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 1,75 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	261454 HB7020
Aantal	50
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 110304 Soort HB7020

261454 HB7020