

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 110304/30**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2640 110304/30 |
| GTIN | 4067263095972 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 130 - 280 mm/min |
| Inhoud | 261454 HB7020 |
| Snijdiepte a_p | 0,25 - 1,75 mm |
| Voeding f | 0,1 - 0,25 mm/omw, |
| Aantal | 30 |
| Soort | HB7020 |
| Spaanbreker | SM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

VC.T 110304 Soort HB7020

261454 HB7020