

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 11T302/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2648 11T302/30
GTIN	4067263096375
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,15 - 2,75 mm
Inhoud	260458 HB7130-2
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	DCMT11T302
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DC.T 11T302 Soort HB7130-2

260458 HB7130-2