

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 11T304/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2651 11T304/30
GTIN	4067263096573
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 2,75 mm
Inhoud	260507 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

DCMT 11T304 Soort HBT130

260507 HBT130