

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 160408/30
GTIN	4067263097310
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Inhoud	261476 HBT130
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VCMT 160408 Soort HBT130

261476 HBT130