

**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HBT130, Grootte / aantal:  
160408/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2667 160408/50
GTIN	4067263097327
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	261476 HBT130
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Aantal	50
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

VCMT 160408 Soort HBT130

261476 HBT130