

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VCMT, HB7130-2, Grootte / aantal:
160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2664 160408/30
GTIN	4067263097259
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 170 mm/min
Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Inhoud	261459 HB7130-2
Voeding f	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HB7130-2
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VC.T 160408 Soort HB7130-2

261459 HB7130-2