

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
09T304/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 09T304/50
GTIN	4067263097761
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,25 - 3,25 mm
Inhoud	260150 HB7310
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T304 Soort HB7310

260150 HB7310