


**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
09T308/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 09T308/30
GTIN	4067263097518
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Aantal	30
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Inhoud	260152 HU7310
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

CC.T 09T308 Soort HU7310

260152 HU7310