


Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HU7310, Grootte / aantal:
09T302/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2668 09T302/50
GTIN	4067263097389
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,15 - 3,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	260148 HU7310
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 09T302 Soort HU7310

260148 HU7310